

velta Hhuhu

未来的氢饮水，就该如此

氢奶机™ 将日常饮用水，转化为真正看得见的健康力量。注入数千亿微米与纳米级氢气泡，浓度高到形成独特的乳白色澄净感，快速渗透细胞，深层修复，释放强大抗氧化力。

看得见的氢，感受得到的改变。唯有 Velta 出品。

实验室验证浓度，专利气泡分散技术。





“

氧化压力与90%的现代疾病有关

《自然·药物发现评论》
(Nature Reviews Drug Discovery) ”

为什么选择氢？为什么是现在？

自由基是不稳定分子，会在你体内悄然累积——来自空气污染、加工食品、压力、睡眠不足，甚至是正常的新陈代谢。最终造成氧化压力，损害细胞、加速老化，甚至引发疾病。我们的身体本就能制造抗氧化物以自我防护，但在现代生活中，这种保护远远不够。

这正是分子氢（ H_2 ）脱颖而出的关键所在。它是目前已知最小、选择性最强的抗氧化分子，能深入细胞深处，尤其是线粒体，精准锁定并中和最有害的自由基。



全新登场：Hhuhu 氢奶机™ — 由 Velta 独家引进马来西亚
搭载先进微纳米气泡技术，这款新一代氢气系统，为您带来高效深层补水、强力抗氧化力与细胞焕新动力。

是什么让 Hhuhu 氢奶机™ 与众不同？

并不是所有氢水机都一样。以下是氢奶机脱颖而出的关键原因：

功能	Hhuhu 氢奶机™
氢气释放方式	溶解氢 + 悬浮微米/纳米氢气泡
氢气浓度	超过10,000ppm (溶解 + 气泡形式)
纳米气泡大小	约 163 纳米 (经验证)
24小时保留量	95 - 102 亿个纳米气泡 / 毫升 饮用后仍持续释放并发挥作用
可见证明	氢奶™ 云雾 —— 氢气活跃状态下自然形成乳白旋涡，是氢气悬浮状态的可视表现
吸收效率	双阶段释放 快速吸收 + 持续释放
100毫升氢气含量	2.85cc ~ 4.28cc
维护	无滤芯设计 — 无需更换零件
认证	通过 SGS 检测，符合饮用水标准，并通过 TÜV 测试，获得 CE、FCC、RoHS 认证，同时符合 NSF 61 标准
水箱材质	BPA-free 3L 水箱 — 安全、耐用，适合家庭使用
生产标准	医疗级生产工厂

独家专利技术

将氢气与纯水深度融合，稳定释放，每一滴都是高品质氢水。



可拆式水箱

采用食品级PC材质，容量3000cc，宽口设计方便加水。内壁光滑无死角，有效防止污垢与水垢积聚，清洗更轻松省力。



我们的氢奶™，氢浓度高达10,000 ppm

远超普通氢水机，仅需100毫升即可含有约1100 - 1200亿个微纳米氢气泡，不仅肉眼可见，更提供强效抗氧化支持。



那团旋转的白云是什么？


我们称之为氢奶™——完全天然。当氢气以超高浓度和纳米级释放时，会在水中形成美丽的乳白色云团，自然旋转。这不是添加剂或粉末造成的，而是包覆氢气的微米气泡在运动中呈现的真实状态。

“你无需实验设备就能看到它的作用——这团旋转的氢奶™云雾，就是活性纳米气泡的可见证据，已获科学验证，并广泛用于亚洲各地的健康中心。”

最佳饮用时机？水转为乳白色的瞬间，就是氢气活性最强的时候。”



（左圖）數千億气泡，肉眼可見的能量氢奶™呈现出乳白浑浊状，是因为其密集分布着微米与纳米氢气泡——这是新鲜氢气注入的真实证据。



（右圖）持久悬浮的纳米气泡随着较大的微气泡逐渐溶解，纳米氢气泡仍持续活跃并高效作用，带来持久而显著的健康效益。


活力氢气，眼见为实

**实时观看氢奶™
如何在眼前形成：**



看到旋转的乳白云雾——这是您第一杯肉眼可见的氢气水。

**显微镜下的
科学验证：**



通过纳米颗粒追踪分析 (NTA) 捕捉。每个气泡平均仅有163纳米——肉眼无法察觉，却能深入身体发挥强大功效。



认证机构：

SGS • TÜV

• CE • FCC • RoHS

• NSF 61


采用瑞士与日本优质
元件保障品质。

医疗级品质打造

氢奶机在经过认证的无尘车间生产，采用食品级及医疗器械制造标准。

- 通过 ISO 认证生产
- 采用富士胶片 SPE 膜，安全制氢
- 严格品控及材料安全把关
- 通过 SGS 检测，符合饮用水标准，并通过 TÜV 测试，获得 CE、FCC、RoHS 认证，同时符合 NSF 61 标准

这不是一般家电厂生产的产品，而是为关注健康与安全的您精心设计。



技术核心动力

固体聚合物电解质 (SPE) 系统

我们的氢气系统基于SPE技术——清洁、高效制氢的黄金标准。

- 产出高纯度氢气
- 气体流量稳定平顺
- 运行过程无有害副产物
- 设计寿命长，性能稳定可靠

为治疗级氢气输送提供值得信赖的解决方案



我们采用富士胶片（FUJIFILM）
固体聚合物电解质（SPE）膜，
以确保氢气的高纯度与气流的
稳定输出。

马来西亚日常自由基来源

即使拥有健康的生活方式，现代马来西亚生活中仍难以避免自由基的暴露：

饮食与食品	环境因素	生活习惯与隐性风险
油炸及加工食品	烟霾与污染	睡眠不足与过劳
含糖饮料与酒精	紫外线暴露	吸烟与长时间使用电子屏幕
加工肉类	自来水中的氯	家用清洁化学品
频繁外卖及在外用餐	水中的微塑料	喷雾剂和人造香精
农药残留	长期接触有毒物质	慢性压力及长期服药

这些因素推动自由基积累和细胞损伤——即使是健康人士也难以避免。

随着时间推移，会引发炎症、加速老化、免疫力减弱，并导致慢性疾病。






1毫升

平均粒径为163纳米
通过纳米颗粒追踪分析（NTA）测量

不只是水——这是可以饮用的氢气

每毫升含有超过120亿个纳米和微米气泡，设计能将氢气通过口腔、咽喉和肠道有效传递，提升吸收效果。



FTLA 浓度 / 实验尺寸图 实验时间：2022-10-13 16:28:31

谁最适合用 Hhuhu 氢奶机™?

这不仅是一个普通的健康产品，而是现代马来西亚人每天必备的细胞守护者：

适合全家使用

- 关爱孩子日常健康成长
- 支持爸妈保持活力与免疫力

适合注重健康的人群

- 追求长寿与优雅衰老的您
- 希望肌肤由内而外焕发光彩的朋友

适合忙碌的职场人士

- 对抗城市污染和工作压力带来的疲劳
- 帮助快速恢复体力，保持充沛精力

适合重视养生的人士

- 崇尚科学预防，注重健康管理
- 追求更佳补水效果和全面健康

“这不仅仅是水，每一口都关乎对身体的用心守护。”





亚洲超过一万名用户的信赖之选

Hhuhu 系列氢健康设备拥有超过 500 个真实的用户见证视频，深受台湾与日本的家庭、养生中心和诊所信赖。

现在，它终于来到马来西亚，让您亲身体会不同之处。



产品规格

规格	详情
产品名称	Hhuhu 氢奶机
产地	台湾制造
适用水质	蒸馏水 / RO (TDS < 10)
适用水温	仅限室温
电源	100V - 240V (通用电压)
功率消耗	< 200W
产品重量	< 9 kg
水箱容量	3000 ml
产品尺寸	223 mm(宽) × 326 mm(高) × 476 mm(深)



Because Your Body Knows the Difference.



+6012-226 1777



www.velta.my